



Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2921 150608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Hauptanwendung	M
Inhalt	250660 HB7120-1
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Sorte	HB7130-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2921 150608