

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2424 110404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 350 mm/min
Inhalt	250652 HB7035-2
Hauptanwendung	P
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG110404
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2424 110404
