

Garant**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2907 120404
GTIN	4067263093817
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	30
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Toleranz	M
Inhalt	250156 HB7130-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2907 120404