

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2665 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Inhalt	260363 HBT130
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Stückzahl	50
Beschichtung	TiCN
Eckenradius	0,2 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202

Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2665 070202