

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2665 070204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Inhalt	260376 HBT130
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204

Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2665 070204