

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3948 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	261188 HBT020
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 160404
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Stückzahl	30

Datenblatt

Sorte	HBTO20
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3948 160404