

**Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3949 110304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schneidstoff	HM
Stückzahl	50
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	P
Inhalt	261186 HBT020
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 330 mm/min
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnitttiefe a_p	0,4 - 1,5 mm

Sorte	HBTO20
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3949 110304