

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2907 120416
GTIN	4067263093879
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Stückzahl	30
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	1,05 mm
Beschichtung	beschichtet
Inhalt	250162 HB7130-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min

Datenblatt

Eckenradius	1,6 mm
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2907 120416