

**Vorteilspack TNMG Wendeschneidplatten Schlichten 50 Stück, HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2457 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	TNMG 160404
Inhalt	251432 HB7010-2
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	6
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 mm/min
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4 mm
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2457 160404
