



Vorteilspack VBMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3950 110304
GTIN	4067263095910
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
ISO-Code Wendeschneidplatte	VBMT 110304
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 280 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 2,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Inhalt	261252 HBT020
Schneidstoff	HM
Beschichtung	TiCN
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,12 - 0,3 mm/U
Stückzahl	30

Sorte	HBT020
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	PM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3950 110304