

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2426 150608
GTIN	4067263092872
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Schnitttiefe a_p	0,3 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,55 mm
Inhalt	250762 HB7020-2
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	130 - 370 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3,75 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2426 150608
