

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2811 060202
GTIN	4067263095149
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	260140 HB7020-2
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Eckenradius	0,2 mm
Stückzahl	50

Datenblatt

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2811 060202