

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2908 160608
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Inhalt	250168 HB7140-2
Toleranz	M
Stückzahl	30
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Beschichtung	beschichtet
Eckenradius	0,8 mm

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2908 160608