

Garant**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2811 09T304
GTIN	4067263095200
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Inhalt	260150 HB7020-2
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 09T304
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 350 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Hauptanwendung	P
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	50

Datenblatt

Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2811 09T304