

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2924 110408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Inhalt	250754 HB7120-1
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Stückzahl	30

Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2924 110408