

Garant**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2909 120412
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Toleranz	M
Inhalt	250160 HB7120-1
Eckenradius	1,2 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten

Datenblatt

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2909 120412