

Garant**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2829 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 350 mm/min
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	260750 HB7035-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2

Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2829 120408