



## Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück



### Bestelldaten

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2909 120416 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

### Technische Beschreibung

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 1,05 mm            |
| Eckenradius                                 | 1,6 mm             |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 80 - 260 mm/min    |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Vorschub $f$                                | 0,1 - 0,4 mm/U     |
| Hauptanwendung                              | M                  |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 4.25 mm            |
| Stückzahl                                   | 50                 |
| Inhalt                                      | 250162 HB7120-1    |
| Toleranz                                    | M                  |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 4                  |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 4 mm         |
| Schneidstoff                                | HM                 |

## Datenblatt

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ISO-Code Wendeschneidplatte | CNMG 120416                   |
| Sorte                       | HB7120-1                      |
| Schnittbedingung            | kontinuierlich                |
| Spanbrecher                 | VM                            |
| Produktart                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2909 120416