

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2830 09T304
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 09T304
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Stückzahl	50
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3,25 mm
Inhalt	260742 HB7010-2

Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2830 09T304