

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schrappen 30 Stück HB7020-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2414 120408
GTIN	4067263092575
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	250322 HB7020-2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrappen
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	110 - 360 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2414 120408
