

Garant**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2925 110404
GTIN	4067263094234
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	30
Inhalt	250752 HB7130-2
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110404
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	2.75 mm
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2925 110404