

**Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2812 060202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Hauptanwendung	P
Inhalt	260140 HB7035-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 290 mm/min
Vorschub f	0,08 - 0,3 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 060202
Eckenradius	0,2 mm
Stückzahl	50

Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2812 060202