



Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück, HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2683 110204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,1 - 1 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Beschichtung	TiCN
Stückzahl	50
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	260966 HBT130
Schneidstoff	HM
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 220 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Vorschub f	0,05 - 0,2 mm/U
Eckenradius	0,4 mm

Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2683 110204