

Garant**Vorteilspack DCGT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3808 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Inhalt	260356 HU7315-1
Eckenradius	0,2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 mm/min
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T302
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Hauptanwendung	N
Stückzahl	30

Toleranz	G
Sorte	HU7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3808 11T302