

**Vorteilspack TCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück, HBT130****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2684 110204
GTIN	4067263096931
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110204
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	M
Schneidstoff	HM
Eckenradius	0,4 mm
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Inhalt	261012 HBT130
Stückzahl	30

Sorte	HB T130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2684 110204