

Garant

Vorteilspack CCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück



Bestelldaten

Bestellnummer	GG3503 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Inhalt	260066 HB7120-1
Eckenradius	0,8 mm
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
ISO-Code Wendeschneidplatte	CCMT 120408
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Hauptanwendung	M
Stückzahl	50
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,2 - 2,5 mm
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3503 120408