

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2925 150604
GTIN	4067263094272
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150604
Stückzahl	30
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Toleranz	M
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.75 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Hauptanwendung	M
Inhalt	250760 HB7130-2

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2925 150604