

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2910 120408
GTIN	4067263093848
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	50
Eckenradius	0,8 mm
Inhalt	250158 HB7130-2
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2910 120408