

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG2910 120412 |
| GTIN          | 4067263093862 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Vorschub f                                  | 0,1 - 0,4 mm/U     |
| Schnitttiefe $a_p$                          | 0,5 - 4 mm         |
| Inhalt                                      | 250160 HB7130-2    |
| Hauptanwendung                              | M                  |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$                   | 4.25 mm            |
| Toleranz                                    | M                  |
| Eckenradius                                 | 1,2 mm             |
| Stückzahl                                   | 50                 |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 70 - 240 mm/min    |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$                   | 0,8 mm             |
| ISO-Code Wendeschneidplatte                 | CNMG 120412        |
| Schneidstoff                                | HM                 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung                  | Schrupp-Schlichten |
| Anzahl Wechsel/Schneiden                    | 4                  |

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Sorte            | HB7130-2                      |
| Schnittbedingung | leicht unterbrochen           |
| Spanbrecher      | VM                            |
| Produktart       | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2910 120412