

**Vorteilspack SCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2830 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Stückzahl	50
Eckenradius	0,8 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	150 - 500 mm/min
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Inhalt	260750 HB7010-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U

Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2830 120408