

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2910 160608
GTIN	4067263093909
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Beschichtung	beschichtet
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Hauptanwendung	M
Inhalt	250168 HB7130-2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 240 mm/min
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 160608
Stückzahl	50

Datenblatt

Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2910 160608