

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück HB7035-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2415 120416
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	4,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	1,05 mm
Hauptanwendung	P
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	250328 HB7035-2
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120416
Eckenradius	1,6 mm
Schnitttiefe a_p	1,5 - 6 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	100 - 290 mm/min
Vorschub f	0,25 - 0,6 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Stückzahl	30
Sorte	HB7035-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	SG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2415 120416
