

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3516 070204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Toleranz	M
Schneidstoff	HM
Inhalt	260353 HB7120-1
Eckenradius	0,4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3516 070204