

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2911 09T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.25 mm
Stückzahl	50
Schneidstoff	HM
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Beschichtung	beschichtet
Inhalt	250152 HB7140-2
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T308
Eckenradius	0,8 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2911 09T308