

**Vorteilspack DCGT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3813 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe a_p	0,05 - 0,6 mm
Inhalt	260356 HB7315-1
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	120 - 600 mm/min
Vorschub f	0,03 - 0,1 mm/U
Eckenradius	0,2 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T302
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Hauptanwendung	N
Anzahl Wechsel/Schneiden	2

Datenblatt

Toleranz	G
Sorte	HB7315-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AF
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3813 11T302