

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3516 11T308
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Hauptanwendung	M
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Toleranz	M
Eckenradius	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T308
Inhalt	260361 HB7120-1
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	90 - 290 mm/min
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm

Datenblatt

Schneidstoff	HM
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3516 11T308