

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2911 120408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	50
Toleranz	M
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,5 - 4 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	250158 HB7140-2
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	4.25 mm
Hauptanwendung	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Beschichtung	beschichtet
Schneidstoff	HM
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2911 120408