

**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2926 150612
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Inhalt	250764 HB7140-2
Eckenradius	1,2 mm
Toleranz	M
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schnitttiefe $a_{p \max}$	3.75 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 200 mm/min
Beschichtung	beschichtet
Stückzahl	30
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,8 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150612

Datenblatt

Hauptanwendung	M
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2926 150612