

Garant**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3517 070204
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070204
Eckenradius	0,4 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Stückzahl	50
Hauptanwendung	M
Toleranz	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 270 mm/min
Inhalt	260353 HB7130-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm

Datenblatt

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Sorte	HB7130-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3517 070204