

**Vorteilspack VNMG Wendeschneidplatten Schichten 50 Stück, HB7010-2****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2469 160404
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Eckenradius	0,4 mm
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	170 - 500 mm/min
Inhalt	251732 HB7010-2
Hauptanwendung	P
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VNMG 160404
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,5 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,1 - 0,4 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Stückzahl	50
Sorte	HB7010-2
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2469 160404
