

Garant**Vorteilspack DNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2927 110408
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Inhalt	250754 HB7120-1
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Hauptanwendung	M
Eckenradius	0,8 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2.75 mm
Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 110408
Toleranz	M
Vorschub f	0,2 - 0,5 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4

Datenblatt

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	80 - 260 mm/min
Sorte	HB7120-1
Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	VM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2927 110408