

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3959 09T304
GTIN	4067263093947
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,5 - 5 mm
Stückzahl	50
Schnitttiefe $a_{p\ min}$	0,25 mm
Vorschub f	0,12 - 0,45 mm/U
Inhalt	250188 HBT130
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Beschichtung	TiCN
Schnitttiefe $a_{p\ max}$	3.25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 09T304
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schneidstoff	HM

Datenblatt

Sorte	HB130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3959 09T304