

**Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | GG3569 160404 |
| GTIN          | 4067263092278 |
| Artikelklasse | GGN           |

**Technische Beschreibung**

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Beschichtung                | beschichtet     |
| ISO-Code Wendeschneidplatte | VCMT 160404     |
| Anzahl Wechsel/Schneiden    | 2               |
| Eckenradius                 | 0,4 mm          |
| Hauptanwendung              | M               |
| Vorschub f                  | 0,1 - 0,3 mm/U  |
| Schnitttiefe $a_{p \max}$   | 2,5 mm          |
| Schnitttiefe $a_p$          | 0,2 - 1,5 mm    |
| Inhalt                      | 261372 HB7140-2 |
| Schlicht/Schrupp-Zuordnung  | Schlichten      |
| Schnitttiefe $a_{p \min}$   | 0,25 mm         |
| Schneidstoff                | HM              |
| Stückzahl                   | 50              |

## Datenblatt

|                                             |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Toleranz                                    | M                             |
| Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung | 70 - 230 mm/min               |
| Sorte                                       | HB7140-2                      |
| Schnittbedingung                            | stark unterbrochen            |
| Spanbrecher                                 | VS                            |
| Produktart                                  | Wendeschneidplatte zum Drehen |

### Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3569 160404