

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2814 070202
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Inhalt	260351 HB7020-2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 070202
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Eckenradius	0,2 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	P
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2814 070202