

Garant**Vorteilspack DCGT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3815 11T304
GTIN	4067263098119
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Eckenradius	0,4 mm
Inhalt	260462 HB7310
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Hauptanwendung	N
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Stückzahl	30
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	0,1 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	350 - 600 mm/min
Vorschub f	0,05 - 0,5 mm/U
ISO-Code Wendeschneidplatte	DCGT 11T304
Toleranz	G
Sorte	HB7310

Schnittbedingung	kontinuierlich
Spanbrecher	AM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3815 11T304