

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2814 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Hauptanwendung	P
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	140 - 400 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Vorschub f	0,07 - 0,25 mm/U
Schneidstoff	HM
Inhalt	260356 HB7020-2
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Stückzahl	30
Sorte	HB7020-2
Schnittbedingung	leicht unterbrochen

Spanbrecher	SS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2814 11T302