

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3960 120408
GTIN	4067263094159
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe $a_{p \max}$	4.25 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120408
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 180 mm/min
Beschichtung	TiCN
Hauptanwendung	M
Vorschub f	0,15 - 0,55 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Inhalt	250218 HBT130
Schnitttiefe a_p	2 - 6 mm
Schneidstoff	HM
Stückzahl	30
Eckenradius	0,8 mm

Datenblatt

Sorte	HB130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3960 120408