

**Vorteilspack DCMT Wendeschneidplatte Schlichten 50 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3518 11T302
GTIN	4067263092278
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,2 - 1,5 mm
Hauptanwendung	M
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	70 - 230 mm/min
Vorschub f	0,1 - 0,3 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,15 mm
Schneidstoff	HM
Inhalt	260356 HB7140-2
Eckenradius	0,2 mm
Beschichtung	beschichtet
Toleranz	M
Schnitttiefe $a_{p \max}$	2,75 mm
Stückzahl	50
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten

Datenblatt

ISO-Code Wendeschneidplatte	DCMT 11T302
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Sorte	HB7140-2
Schnittbedingung	stark unterbrochen
Spanbrecher	VS
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3518 11T302