



Vorteilspack VCMT Wendeschneidplatte mittlere Bearbeitung 50 Stück, HBT130



Bestelldaten

Bestellnummer	GG2696 110304
GTIN	4067263097280
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2,5 mm
Vorschub f	0,05 - 0,35 mm/U
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,25 mm
Anzahl Wechsel/Schneiden	2
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 200 mm/min
Schnitttiefe $a_{p \max}$	1,75 mm
Beschichtung	TiCN
Schneidstoff	HM
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schlichten
Eckenradius	0,4 mm
ISO-Code Wendeschneidplatte	VCMT 110304
Hauptanwendung	M

Datenblatt

Stückzahl	50
Inhalt	261472 HBT130
Sorte	HBT130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	MM
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG2696 110304