

**Vorteilspack CNMG Wendeschneidplatte Schruppen 30 Stück****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG3960 120412
GTIN	4067263094173
Artikelklasse	GGN

Technische Beschreibung

Stückzahl	30
Schneidstoff	HM
Schnitttiefe a_p	2 - 6 mm
Vorschub f	0,15 - 0,55 mm/U
Inhalt	250219 HBT130
Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schruppen
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	40 - 180 mm/min
Beschichtung	TiCN
ISO-Code Wendeschneidplatte	CNMG 120412
Schnitttiefe $a_{p \max}$	5.5 mm
Hauptanwendung	M
Schnitttiefe $a_{p \min}$	0,55 mm

Sorte	HB T130
Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Spanbrecher	VG
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

No Shop URL available for: GG3960 120412